


SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距卧式系列产品 >

Molex SlimStack 0.40毫米端子间距卧式板对板连接器，最适合用于数码相机等紧凑封装型产品。该连接器采用了能够提高成本效益的新型设计。与市场上同类产品相比，该连接器外形最纤薄，端子间距最短。




特色优势

外壳锁结构

实现牢固对配和高可靠性连接

对配行程长，因此连接可靠
确保产品电气性能



定位用凸起结构（固定脚）

防止滑脱和错位

应用场合

消费类产品


便携式设备、耳机
POS机
安保摄像头

工业

F工厂自动化、PLC（可编程控制器）

汽车

车载摄像头
ADAS（自动数据采集系统）电路



便携式设备/耳机



工厂自动化、PLC（可编程控制器）



汽车

SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距卧式系列产品 >

规格

参考信息

包装：压模载带
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤：如需无卤产品，请联系 Molex

机械参数

可插拔次数（最小值）：30 次

电气参数


电压（最大值）：30伏
电流（最大值）：每路 0.3安
接触电阻（最大值）：60 毫欧
绝缘耐压：250伏交流
绝缘电阻（最小值）：100 兆欧

物理参数

外壳：LCP, UL94V-0:
(54552 棕色; 503376 黑色)
接点：磷青铜
电镀：
接触部位 - 镀金
焊尾部位 - 镀金 (503376)
镀锡(54552)
底层电镀 - 镀镍
工作温度：-40 至 +105摄氏度

尺寸

欲了解更详细尺寸，请参阅图纸



订购信息

订购号		对配后高度 (毫米)	对配后宽度 (毫米)	路数
插座	插头			
<u>54552</u>	<u>503376</u>	3.2 / 4.75	3.7	30、34、40、50路

xx: 路数

*1 请参考尺寸部分

*2 30至40 路: 带有固定脚。50 路: 不带固定脚，不带外壳锁。

www.molex.com/link/slimstack.html

www.chinese.molex.com/link/slimstack.html