

FTTA / PTTA定制光缆解决方案

Molex混合式FTTA（光纤到天线）/PTTA（电源到天线）定制光缆解决方案有助于在安装或升级蜂窝塔站点时最大限度利用塔空间。

特点和优点



IP-LC连接器

使用行业标准连接器

IP-LC
FullAXS
R2CT
OCTIS

内嵌密封压盖
可定制配置设计

可容纳多种无线类型/
品牌缆线

将电源和光纤结合在同一个电缆组件中的混合式解决方案

降低升级和安装成本
最大限度利用塔中空间
减少塔中电缆组件的数量
提供可定制配置设计



OCTIS连接器


R2CT连接器

FullAXS连接器

M20密封压盖

可提供密封和标准组件

内嵌和直连密封组件可适合外露和封闭连接



FTTA/PTTA混合式
电缆组件

可定制配置，支持基带单元和多个终端设备之间的连接
提供增值设计服务，以满足不同塔的具体需求。客户无需采用各种电缆管理技术

产品坚固耐用：

采用IP等级设计

经紫外线照射处理的电缆
铠装混合型电缆

使电缆组件能够耐受恶劣环境和户外环境。防止电缆被啮齿动物咬伤

应用场合

电信/网络

蜂窝塔设备

无线长距离传输



通讯塔

产品规格

参考信息

包装：卷轴
对配设备：RRU（远程无线单元）
配套设备：RRU（远程无线单元）
设计计量单位：米
是否符合RoHS标准：是

电气参数

电压（最大值）：600
接触电阻：直流电阻，在 25摄氏度下：
4 AWG：0.268欧姆/ 304.8米（1000英尺）