


预压接引线 >

Molex的预压接引线系列产品为原型设计、预生产和批量生产场合提供了简单且经济高效的连接解决方案。这些引线采用双母头和双公头配置，引线长度为75至600毫米。



预压接引线 ➤



Stac64



0.062英寸标准型



0.093英寸标准型



Ultra-Fit



Zero-Hachi

订购信息

产品系列	序列号	长度 (毫米)	连接器 A	连接器 B	线径 (AWG)	电线/电缆类型
C-Grid	79758	150、300	母端	母端	22	UL 1061
CLIK-Mate	79758、215710、215711	75、150、225、300、450	母端、公端	母端、公端	24、26、28	UL 1061、UL 10002
DuraClik	79758	150、300	母端	母端	26	UL 1061
iGrid	217490、217491	75、150、225、300、450	母端	母端	22、24、26	UL 10002
KK	79758	150、300	母端、公端	母端、公端	22、24	UL 1061、UL 1007
KK Plus	79758、217510、217511	75、150、225、300、450	母端	母端	18、22、24、26	UL 1015、UL 1569
Mega-Fit	79758	150、300	母端	母端	16、12	UL 1015
Micro-Clasp	79758	150、300	母端	母端	24	UL 1007
Micro-Fit 3.0	79758、214760、214761、214762、214763	150、300、600	母端、公端	母端、公端	18、20	UL 1061、UL 10002
Micro-Fit Plus	36769	300	母端、公端	剥线且镀锡	16、20、24	UL 1061 (16AWG) UL 11028 (20AWG、24AWG)
Micro-Lock Plus	79758、217500、27501	75、15、225、300、450	母端	母端、剥线	22、24、26	UL 1061、UL 10002
Micro-One	219654	75、150、225、300、450	母端	母端	22	UL 1569
	219655			剥线	22、24、26	
Mini-Fit Max	224087 224088	150、300、and 450	母端	母端	2.00	UL1569

订购信息

产品系列	序列号	长度 (毫米)	连接器 A	连接器 B	线径 (AWG)	电线/电缆类型
Mini-Fit Sigma	219670 219671	75、150、225、 300、450	母端	母端	16、18、20	UL 11028
Mini-Fit Sr.	217480、217481、 217482、217483	150、225、300、450	母端、公端	母端、公端	8、10、12	UL 10669
Mini-Fit Versa Color	226197	150、300、450	母端、公端	母端、公端、 剥线且镀锡	18、20	UL 1015
Mini-Lock	79758	150、300	母端	母端	22	UL 1061
Mini-Spox 2.5	219676 219677	75、150、225、 300、450	母端	母端	22、24、26	UL 1569
Mizu-P25	217840、217841、 217842、217843、 217520、217521、 217522、217523	75、150、225、 300、450	母端、公端	母端、公端	20、22	UL10002、FLRY-B
MLX	79758	150、300	母端、公端	母端、公端	18	UL 1015
MX150	216300、216301、 216302、216303	150、225、300、 450、600	母端、公端	母端、公端	14、16、18	TXL
Nano-Fit	79758	150、300	母端	母端	20	UL 1061
OneBlade	219674、219675	150、300、450	母端	母端、 剥线且镀锡	28、30	UL 10125
PicoBlade	79758、214920、 214921、214922、 214923	75、150、225、 300、450	母端、公端	母端、公端	26、28	UL 1061
Pico-Clasp	79758	150、300	母端	母端	28	UL 1571
Pico-EZmate	79758	300	母端	母端	28	UL 1516
Pico-Lock	79758	150、300	母端	母端	24、30	UL 1061、UL 1571
Pico-SPOX	79758	150、300	母端	母端	24	UL 1061
PowerWize	221960	600	母端	母端	2	UL 10198
			母端	剥线		
Sabre	79758	150、300	母端、公端	母端、公端	16	UL 1015
Sherlock	79758	150、300	母端	母端	26	UL 1061

预压接引线 >



订购信息

产品系列	序列号	长度 (毫米)	连接器 A	连接器 B	线径 (AWG)	电线/电缆类型
SL	79758, 219680、219681	75、150、225、300、450	母端	母端	22、24、26、28	UL 1061、UL 11028
Squba	217790、217791、217792、217793、219676、219677	75、150、225、300、450	母端	母端	22、24、26	UL 10002、UL 1569
Stac64	224451、224452、224572	150、300、450	母端	母端、剥线	18、20	FLRYW
Standard .062"	79758	150、300	母端、公端	母端、公端	22	UL 1015
Standard .093"	79758	150、300	母端、公端	母端、公端	18	UL 1015
Ultra-Fit	79758、217470、217471	75、150、225、300、450	母端	母端	16、18、20	UL 1061、UL 11028
Zero-Hachi	219672、219673	150、300、450	母端	母端、剥线且镀锡	28、30	10064

产品系列	序列号	长度 (毫米)	接线柱尺寸	电线端接	线径 (AWG)	电线/电缆类型
无焊环形端子	217851	150	10 (M5)	钝切	16 AWG	UL 1015
		300				
		600				

www.molex.com/zh-cn/products/cable-assemblies/pre-crimped-leads

Molex是Molex、LLC 在美国的注册商标，并可能在其它国家/地区注册。此处列出的所有其它商标均属于其各自所有者。