

分立式电线电缆组件现货 (OTS) >

Molex现货供应分立式电线电缆组件，该组件可容纳的最大线规设计，以满足市场上各种原型制作的需求。分立式电缆减少了所需的电缆工程鉴定时间（机械和电气）和采购时间。此外，它们在自动压力机中进行压接，消除了原型制作过程中使用非分立式电线带来的压接不良风险。这些分立式电缆非常适合用于从原型设计到批量生产等各种场合。




Zero-Hachi 0.80mm 端子间距



Pico-Clasp 1.00mm 端子间距



Pico-Lock 1.00mm 端子间距



Pico-EZmate 1.20mm 端子间距




Micro-Lock Plus 1.25mm 端子间距



CLIK-Mate 1.25mm 端子间距




PicoBlade 1.25mm 端子间距




CLIK-Mate 1.50mm 端子间距




Pico-Lock 1.50mm 端子间距



Pico-SPOX 1.50mm 端子间距




CLIK-Mate 2.00mm 端子间距



DuraClík 2.00mm 端子间距



EdgeLock 2.00mm 端子间距




iGrid 2.00mm 端子间距



MicroClasp 2.00mm 端子间距



Micro-Lock Plus 2.00mm 端子间距




Micro-Latch 2.00mm 端子间距




Micro-One 2.00mm 端子间距




Milli-Grid 2.00mm 端子间距




Mini50 2.00mm 端子间距



Pico-Lock 2.00mm 端子间距




Mini-Lock 2.50mm 端子间距



Nano-Fit 2.50mm 端子间距



KK Plus 250




C-Grid III 2.54mm 端子间距




KK 254 2.54mm 端子间距




SL (强制锁定型) 2.54mm 端子间距



Micro-Fit 3.00mm 端子间距



Ultra-Fit 3.50mm 端子间距




KK 和 KK Plus 3.96mm 端子间距

分立式电线电缆组件现货 (OTS) >



Mini-Fit 4.20mm 端子间距




Mini-Fit Versa彩色型




Mini-Fit Max




标准 .093" 6.70mm 端子间距



PowerWize 7.50mm 端子间距



Mega-Fit 5.70mm 端子间距



Super Sabre 7.50mm 端子间距



Mini-Fit Sr. 10.00mm 端子间距



MultiCat 7.40mm 端子间距



UltraWize 13.58mm 端子间距

密封分立式电线电缆组件



Mizu-P25 (迷你型)
2.50mm 端子间距



MX150 3.50mm 端子间距



Squba 3.60mm 端子间距



Squba 1.80mm 端子间距

分立式电线电缆组件

产品	系列编号	端子间距 (mm)	类型	排数	路数	长度 (mm)
Zero-Hachi	226202	0.80	R-R	单排	2、4、6、8	150、300、600
	226392		R-S			
Pico-Clasp	15133	1.00	R-R	单排	2 至 8	50、100、150、300、450、600
Pico-Lock	15131	1.00	R-R	单排	2 和 4	50、100、150、300、450、600
	15132	1.50			6 至 12	
	219656	2.00	R-S		2 至 6	50、100、150、300、600
	219657					
Micro-Lock Plus	45111	1.25	R-R	单排	2 至 6	50、100、150、300、450、600
	218101	2.00			2 至 8	50、100、150、300、600
	218102				2 至 6	
Pico-EZmate	36920	1.20	R-R	单排	2 至 6	50、100、150、300、450、600
CLIK-Mate	224091	1.25	R-R	单排	2 至 10	150、300、600
	224092		R-S			
	15135	1.50	R-R	单排	2 至 8	50、100、150、300、450、600

分立式电线电缆组件现货 (OTS) >

产品	系列编号	端子间距 (mm)	类型	排数	路数	长度 (mm)
CLIK-Mate	221958	2.00	R-R	单排	2 至 10	150、300、600
	221959		R-S			
PicoBlade	15134	1.25	R-R	单排	2 至 8	50、100、150、300、450、600
Pico-SPOX	218396	1.50	R-R	单排	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	218397		R-S			
DuraClik	218322	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	218323		R-S			
EdgeLock	216330	2.00	R-R	单排	2、4、6、10	150、300、600
	216331		R-S			
iGrid	221955	2.00	R-R	单排	10 至 16	150、300、600
	221956		R-S			
MicroClasp	15136	2.00	R-R	单排	2 至 8	50、100、150、300、450、600
Micro-Latch	219678	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	219652	2.00	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	219653		R-S			
Milli-Grid	218509	2.00	R-R	双排	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	218510		R-S			
Mini50	224050	2.00	R-R	单排	2、4、8	150、300、600
	224051		R-S			
KK Plus 250	224089	2.50	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	224090	2.50	R-S	单排	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	15137	2.50	R-R		1 至 15	50、100、150、300、450、600
Nano-Fit	45130	2.50	R-R	双排	2、4、6、8	150、300、1000
	145130		R-R	单排	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	219658	2.54	R-R	双排	8、10、12、14、16	150、300、600
	219659		R-S			
KK 254	217796	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	217797		R-S			
SL (Positive Latch)	216270	2.54	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	216271		R-S			
	216272		P-P			
	216273		P-S			
Micro-Fit	245132	3.00	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、1000
	145132			单排	2 至 6	75、150、300、1000
	214770					
Ultra-Fit	217465	3.00	R-R	单排	2、3、4、6、8	150、300、600
	217466		R-S			

分立式电线电缆组件现货 (OTS) >

产品	系列编号	端子间距 (mm)	类型	排数	路数	长度 (mm)
KK和KK Plus	219664	3.96	R-R	单排	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000
	219665		R-S			
	36921		R-R			
Mini-Fit	145135	4.20	R-R	单排	2、3、4、5、6	75、150、300、1000
	215320		R-R		2、3、4、5、6	150、300、600
	215321		R-S			
	215322		P-P			
	215323		R-S			
	215325	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、600	
	215326	R-S	双排	2、4、6、8、10		
	215327	P-P				
	215328	R-S	单排	2至6	180、500、1000、2000、3000	
	215330	R-R				
	217159	R-S				
	218310	R-R	4.20	双排	2至4	150、300、600
	218311	R-S			2、4、6、8、10	500、1000、2000
	245135	R-R				
	45135	R-R				
Mini-Fit Versa Color	226196	4.20			R-R	双排
	226245		R-S			
Mini-Fit Max	224085	4.20	R-R	双排	2、4、6、8、10	150、300、600
	224086	4.20	R-S			
Mega-Fit	45136	5.70	R-R	双排	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000
Standard .093"	216290	6.70	R-R	单排/双排	1、2、3、4、6	150、300、600
	216291		R-S			
	216292		P-P			
	216293		P-S			
MultiCat	45141	7.40	R-R	单排	3、4	300、1000
	45142		P-P			
Super Sabre	216010	7.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600
	216011		R-S			
PowerWize	221960	7.50	R-R, R-S	单排	2	1000
Mini-Fit Sr	36924	10.00	R-R	单排	2、3、4	150、300、1000
UltraWize	226269	13.58	RA-RA	2	2	500
	226270		RA-VT			
	226271		VT-VT			

分立式电线电缆组件现货 (OTS) >

OTS 密封分立式电线电缆组件

产品	系列编号	端子间距 (mm)	类型	排数	路数	长度 (mm)
Mizu-P25	215310	2.50	R-R	单排	2、3、4	150、300、600
	215311		R-S			
	215312		P-P			
	215313		P-S			
MX150	216280	3.50	R-R	单排	2、3、4、6	150、300、600
	216281		R-S			
	216282		P-P			
	216283		P-S			
	216285		R-R	双排		
	216286		R-S			
	216287		P-P			
	216288		P-S			
Squba	45145	1.80	P-P	单排	2、4、6、8、10	150、300、1000
	45146		P-P			
	216620	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	216621		R-S			
	216622		P-P			
	216623		P-S			

<https://www.molex.com/zh-cn/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>